



TF F 160/150 HD - TF W 160/150 HD

Codice prodotto: 9d813b0228bc

Categoria: Assente

Termonebbiogeno ad alta potenza

Caratteristiche:

I modelli TF F160/150 HD e TF W160/150 HD sono le novità, in quanto nuove versioni rispetto al modello TF 160 HD questi dispositivi sono dotati di serbatoio della soluzione da 150 litri, offrendo più del doppio della capacità rispetto al "fratello minore". Sia per un utilizzo stazionario in ambienti chiusi, sia montati su un veicolo, questi termonebulizzatori ad alta potenza sono specificamente progettati per trattamenti in larga scala nel campo della protezione delle piante, disinfezione e disinfestazione. Grazie al serbatoio da 150 litri, grandi quantità di soluzione possono essere impiegate senza necessità di rabbocco. La capacità del serbatoio del carburante è adattabile in base al tipo di utilizzo (soluzioni a base d'acqua o olio). Il modello TF W160/150 HD è equipaggiato con uno speciale tubo nebulizzatore per le soluzioni a base d'acqua. Un tubo per le soluzioni a base d'olio è disponibile separatamente.

- Serbatoio carburante realizzato in acciaio inossidabile
- Tubo nebulizzatore realizzato in acciaio inossidabile
- Tubi nebulizzatori speciali disponibili per soluzioni a base d'olio o a base d'acqua facili da sostituire
- Telaio realizzato in acciaio inossidabile
- Disponibile anche con tubo soluzione "L" resistente all'acido
- TF W160/150 HD disponibile anche con il controllo remoto (mod. "F")

Il modello TF F160/150 è equipaggiato con un tubo nebulizzatore specifico per soluzioni a base d'olio e controllo da remoto, per poter essere facilmente utilizzato dall'abitacolo del veicolo mentre l'unità è montata all'esterno. L'utilizzo di materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile, uniti ai migliori composti disponibili si traduce in una maggiore durata del dispositivo e assicura la massima compatibilità con le esigenze di tutti i giorni.

Informazioni Tecniche:

Dimensioni: 260 x 80 x 91 cm

Peso: 120 kg

Modalità d'impiego:

Tenere in mano l'apparecchio durante il suo funzionamento e trattare seguendo una traiettoria centrale rispetto alle pareti che limitano l'ambiente. Trattare dal punto più lontano procedendo verso l'uscita.
Durante l'erogazione del fumo mantenere l'apparecchio in posizione orizzontale.
Non indirizzare il fumo direttamente verso superfici (pavimenti, muri, copertura, ecc.) o verso oggetti presenti nell'ambiente (macchinari, attrezzature, cartoni, ecc.).

PRIMA DI UTILIZZARE I TF LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE D'USO

Applicare tutte le misure di sicurezza previste nel libretto di istruzioni. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente. Non lasciare mai il dispositivo in funzione senza controllo e mai più del necessario. Seguire attentamente le istruzioni di dosaggio riportate nel manuale e le indicazioni riportate nell'etichetta del formulato impiegato. Utilizzare idonei DPI.

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avvertenze:

Prima di utilizzare leggere con attenzione il manuale d'uso

Confezioni di vendita:

1 pezzo